



L4=1,5µ (légmagas fekvő)
D1-es huzalból 7,5mm-es átmérőre felhajtvá 27 menet.

L2+L3=4µH (légmagas álló)
D1-es huzalból 10-es átmérőre felhajtvá 15menet alulra, majd erre 12,5 menet.

Ha helyettesíteni akarunk, akkor több minden is szóba jöhet
amiből néhány példát felsoroltam:

- MPSA43 és 93 helyett, a nagyobb feszültségű 42 és 92
- BC214C helyett BC212 vagy BC556, BC557 stb.
- BC413 helyett BC182 vagy BC546, BC547 stb.
- A ZTX-ek helyett talán a BD139-140 páros vagy a BC639-640 (MINKETTŐNÉL ELTÉRŐ A TOKOZÁS ÉS LÁBKIOSZTÁS!)

A lábkiosztások alkatrész-oldal felőli nézetben érvényesek!