

Bezeichnung - TITLE		OMNITIG 300 DC	
Sach-Nr. - DRG-Nr.		752.07101 B	
Methode		METHODE E	
Skala		Masse ohne Toleranzgeb. gepr. -DRAHM	
Halbzug- bzw. Rohmaß Sach-Nr.		F	
Abmessung - MEASUREMENT		11.04.88	
DIN		DIN	
Werkstoff - MATERIAL			
Mitarbeiter			
Gepr. - CHECKED		Nominger - CHECKED	
Erstellt durch:			
Erstellt für:			
Anmerk.			
Methode		DIN 7168 mittel	
Bezeichnung - REFERENZ		1	
Blatt-Nr. - SHEET-Nr.		1	
Blattanzahl - SHEETS		1	
Masse			
Gewicht			


Klaus Wiedm
Ta. Febr

09136 / 4022

ausarbeiten
GASNACHSTRÖMUNG 5-15 sec
elektronischer
ELEKTRODE HOFTART 0-5 sec

UP SLOPE
DOWN SLOPE

FERNSTELLER



ausarbeiten
FERNSTELLERANPASSUNG
A267
75207305E

Einsetzung von HILBO

98V Level
M-20V schmelze
0A-300A

93V

93V